

DEZINFEKČNÁ BRÁNA SPANNER SK

ZARIADENIE NA RÝCHLU A EFEKTÍVNU DEZINFEKCIU OSÔB



DEZINFEKČNÁ BRÁNA SPANNER SK

PREVENCIA A OCHRANA PRED VÍRUSMI A BAKTÉRIAMI

Uvedomujeme si hodnotu ľudského zdravia a dôležitosť preventívnych hygienických opatrení nie len v aktuálnej situácii, ale predovšetkým z dlhodobého hľadiska. Prinášame preto na trh inovatívne riešenie určené na bezkontaktnú dezinfekciu ľudí.


Dezinfekčné brány Spanner SK so zabudovanými bezkontaktnými výškovými senzormi pomocou trysiek rozptyľujú dezinfekčný prostriedok v podobe jemnej hmly na osoby prechádzajúce týmito bránami.

Sú vyrobené z nerezovej ocele a môžu byť inštalované pred vstupmi do budov, kancelárskych priestorov, výrobných závodov, obchodných reťazcov, zdravotníckych, či rôznych iných zariadení, jednoducho všade tam, kde je potrebné dezinfikovať veľký počet ľudí v krátkom čase.

Vďaka špecifickému dezinfekčnému prostriedku ich možno umiestniť v exteriéri aj v interiéri.

Vstupná dezinfekčná brána negarantuje dokonalú ochranu pred vírusom. Slúži výlučne ako spôsob znižovania rizika prenosu infekcie.





POPIS FUNGOVANIA DEZINFEKČNEJ BRÁNY

DEZINFIKUJTE RÝCHLO A JEDNODUCHO

Prechod dezinfekčnou bránou je zabezpečený otvormi so šírkou 800 mm.

Pri vstupe do priestoru brány výškové bezdotykové senzory automaticky spustia dezinfekčný cyklus, počas ktorého je za pomoci 8 trysiek aplikovaný dezinfekčný prostriedok, v podobe jemnej dezinfekčnej hmly, na osobu nachádzajúcu sa v priestoroch brány. Horný senzor spúšťa samostatne hornú radu 4 trysiek a dolný senzor spúšťa samostatne dolnú radu 4 trysiek (podľa výšky postavy), pričom hlava dezinfikovanej osoby nie je priamo zasiahnutá dezinfekčným prostriedkom.

Zároveň je v priestore brány integrovaná samostatná tryska na dezinfekciu rúk.

Do priestoru brány vstupujú osoby jednotlivito.

Určené pre osoby nad 110 cm. V prípade detí pod dozorom dospelého.

AKO SA DEZINFEKČNÁ BRÁNA SPANNER SK POUŽÍVA?

PLNE AUTOMATIZOVANÉ RIEŠENIE

- Vstúpte do priestoru dezinfekčnej brány, pokiaľ je prázdna
- Automaticky sa spustí dezinfekčný cyklus
- Vložte ruky pod označenú trysku na dezinfekciu rúk
- Svetelná signalizácia upozorní na prebiehajúci proces dezinfekcie
- Dezinfekčný cyklus je ukončený po 5 sekundách
- Opustite priestor dezinfekčnej brány





VÝHODY DEZINFEKČNEJ BRÁNY SPANNER SK



Zdroj: Spanner SK /[ODKAZ NA VIDEO - YouTube/](#)

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY

- VYROBENÉ Z NEREZOVEJ OCELE
- OPTIMÁLNE DÁVKOVANIE DEZINFEKCIE
- BEZDOTYKOVÉ VÝŠKOVÉ SENZORY
- 8 TRYSIEK NA RÝCHLU APLIKÁCIU DEZINFEKCIE
- 1 SAMOSTATNÁ TRYSKA NA DEZINFEKCIU RÚK
- SIGNALIZÁCIA POTREBY DOPLNENIA DEZINFEKCIE
- UMIESTNENIE V EXTERIÉRI AJ V INTERIÉRI
- MOŽNOSŤ NAHRADENIA SCHODOV PLOŠINOU
- MOŽNOSŤ INDIVIDUALIZÁCIE
- CE CERTIFIKÁT ZARIADENIA





SPOLOČNE BUDUJEME NOVÉ HYGIENICKÉ ŠTANDARDY



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Značka zariadenia:	Spanner SK
Názov zariadenia:	Dezinfekčná brána
Typ:	SP001
Materiál zariadenia vrátane opláštenia:	Nerezová oceľ
Rozmer vrátane schodov/plošiny v mm (v x š x h):	1800 x 1500 x 1800/3150
Výška schodu v mm:	100
Šírka vstupného otvoru v mm:	800
Napájacie napätie vo V/Hz:	230/50
Max. príkon vo W:	150
Výkon v kW:	0,15
Krytie IP:	65/20
Prevádzkový tlak zariadenia v bar:	6
Emisie hluku v dB:	< 70
Objem zásobníka na dezinfekciu v l:	28
Spotreba dezinfekcie l/min *:	0,11– 0,14
Dezinfekčný prostriedok:	Bez obsahu alkoholu (dodáva Spanner SK)
Max. zaťaženie v kg:	250
Hmotnosť zariadenia so schodmi/s plošinou v kg:	180/200

*Spotreba dezinfekcie je orientačný údaj a v závislosti od spôsobu používania sa môže líšiť.



REFERENCIE



Hotel Park Inn Bratislava



Nemocnica v Považskej Bystrici

REFERENCIE



Matador Dubnica nad Váhom



SHP Harmanec



KONTAKTY

VÝROBCA:

Spanner SK, k.s.

Robotnícka 4352

017 01 Považská Bystrica

SLOVAKIA

www.spanner.sk

www.dezinfekcnabrana.sk



SPANNER SK

partnerschaftlich in die Zukunft